



## Teleskopska račna, 1/2 cola, izvlačiva, Tip: 1/2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Fiksiranje se vrši preko zaustavnog prstena. S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod. Praktično, jednostavno i brzo - i jednoručno - podešavanje duljine pomoću prekidača. Pet razina zaključavanja s duljinama od 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm i 630 mm. Maksimalni dopušteni zakretni moment 512 Nm.

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.

#### Standard:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Odgovara:

Ručna primjena.

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	410 - 630 mm
Broj zubi	36
Radni kut	10 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirani
s izbacivačem	ne
Glava račne može se skinuti s drške	ne
Okretna ručka	ne

kontinuirano izvlačenje	ne
Prihvatna rupa na završetku drške	ne
Vrsta proizvoda	Račna