

**Udarni aku-odvijač, Tip: GDS18450HC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski odvijač.

- **Desni/lijevi hod.**
- **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**

Udarni odvijač od 1/2 cola uz Bluetooth povezivost.

- **2 vrste rada za metal i drvo. Daljnji parametri za Toolbox App daju se individualno podesiti.**

Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonske baterije, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851– 073867.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	GDS 18V-450 HC
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1500 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	1000 min ⁻¹

Broj okretaja u praznom hodu	1500 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	2300 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	2
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maskimalan okretni moment 2. stuba	330 Nm
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Broj udaraca	0 - 3300 min ⁻¹
Broj udaraca 2. stuba	2500 min ⁻¹
Broj udaraca 3. stuba	3300 min ⁻¹
Težina bez baterije	1,6 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maskimalan okretni moment 3. stuba	450 Nm
maksimalne vibracije prema EN	14,5 m/s ²
maskimalan okretni moment 1. stuba	250 Nm
Kapacitet baterije	4 Ah
Napon baterije	18 V
Broj udaraca 1. stuba	1900 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Težina	2,1 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2300 min ⁻¹
maskimalan okretni moment tvrdo	450 Nm
maksimalni moment odvajanja	800 Nm
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M20
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
tipična uporaba	Heavy Duty
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

