

metabo**Bušilica, Tip: BE850-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Prava bušilica za svaki promjer provrta.

Svaka bušilica ima optimalan raspon broja okretaja za određeni promjer provrta, a imaju i vreteno sa šesterokutnim prihvatom za bitove odvijača koji se mogu koristiti i bez stezne glave. Futuro Plus brzostezna bušaća glava osigurava točne rezultate bušenja automatskim zatezanjem tijekom bušenja.

- **Čvrsto kućište od lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.**
- **Rotirajući most ugljičnih četkica za maksimalnu učinkovitost čak i pri lijevoj rotaciji, npr. kod odvijanja zaglavljenih vijaka.**
- **Metabo S-automatic sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona kada je bušilica blokirana za siguran rad.**
- **Vario (V) elektronika za rad pri brojevima okretaja primjerenima materijalu.**
- **Kotačić za predodabir broja okretaja.**
- **Dvobrzinski mjenjač.**
- **Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dug radni vijek.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Vreteno s unutarnjim šesterokutom za bitove odvijača za rad bez stezne glave.**
- **Ručka s neklizajućom mekom površinom.**
- **Kuglasti nastavak koji ne oštećuje kabele za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.**

Dio isporuke:

Uključuje Futuro Plus brzosteznu bušaću glavu i dodatnu ručku.

Tehnički opis

Prihvat snaga	850 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3100 min ⁻¹
Ø steznog grla	43 mm
Desni/lijevi hod	da
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 2. brzina	25 mm
maskimalan okretni moment	36 Nm
maskimalan okretni moment	14 Nm
Težina	2,6 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 2. brzina	8 mm
Duljina kabela	4 m
Oznaka proizvođača	BE 850-2
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	40 mm
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1100 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Bušilica