

**metabo****Bušilica, Tip: BE650**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Razred artikla	03D

## Opis

### Izvedba:

#### Prava bušilica za svaki promjer provrta.

Svaka bušilica ima optimalan raspon broja okretaja za određeni promjer provrta, a imaju i vreteno sa šesterokutnim prihvatom za bitove odvijača koji se mogu koristiti i bez stezne glave. Futuro Plus brzostezna bušaća glava osigurava točne rezultate bušenja automatskim zatezanjem tijekom bušenja.

- **Mala, praktična bušilica.**
- **Vario (V) elektronika za rad pri brojevima okretaja primjerenima materijalu.**
- **Kotačić za predodabir broja okretaja**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Ručka s neklizajućom mekom površinom.**

#### Dio isporuke:

Uključuje Futuro Plus brzosteznu bušaću glavu .

## Tehnički opis

Desni/lijevi hod	da
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	13 mm

Prihvat snaga	650 W
Ø steznog grla	43 mm
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	30 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1500 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	BE 650
Težina	1,8 kg
Duljina kabela	2,5 m
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica