

metabo**Udarna bušilica, Tip: SBE780-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Udarno bušenje uz visoku zaštitu korisnika.**

Bušilice za udarne udarce opremljene su Metabo S-automatic sigurnosnom spojkom. Kada je bušilica blokirana, pogon se odmah mehanički odvaja kako bi se smanjio stražnji zakretni moment na korisnika.

- **Metabo Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.**
- **Vreteno s unutarnjim šesterokutom kao prihvatom za bitove odvijača omogućava korištenje bez bušaće glave.**
- **Vario (V) elektronika za rad pri brzinama koje odgovaraju materijalu.**
- **Kotačić za podešavanje odabira opcije broja okretaja.**
- **Čvrsto kućište od lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.**
- **Rotirajući most ugljičnih četkica za maksimalnu učinkovitost čak i pri lijevoj rotaciji, npr. kod odvijanja zaglavljenih vijaka.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Kuglasta kapica prilagođena kabelu za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.**

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	18 mm
Oznaka proizvođača	SBE 780-2
Duljina kabela	4 m

Pakiranje	Metabox
Prihvat snaga	780 W
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	25 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	680 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	8 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maskimalan okretni moment	13 Nm
maskimalan okretni moment	32 Nm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	2,6 kg
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1900 min ⁻¹
maksimalan broj udaraca	58900 min ⁻¹
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1100 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarna bušilica