

metabo**Udarna bušilica, Tip: SBEV1300-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Udarno bušenje uz visoku zaštitu korisnika.**

Bušilice za udarne udarce opremljene su Metabo S-automatic sigurnosnom spojkom. Kada je bušilica blokirana, pogon se odmah mehanički odvaja kako bi se smanjio stražnji zakretni moment na korisnika.

- **Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja.**
- **Mogućnost odabira pulsiranja za odvijanje fiksnih vijaka i bušenje na glatkim površinama.**
- **Kotačić za podešavanje odabira opcije broja okretaja.**
- **Metabo Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.**
- **Vreteno s unutarnjim šesterokutom kao prihvatom za bitove odvijača omogućava korištenje bez bušaće glave.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): Elektronika punog vala za rad s brzinom prikladnom za materijal koja ostaje konstantna pod opterećenjem.**
- **Kotačić za podešavanje odabira opcije broja okretaja.**
- **Čvrsto kućište od lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.**
- **Rotirajući most ugljičnih četkica za maksimalnu učinkovitost čak i pri lijevoj rotaciji, npr. kod odvijanja zaglavljenih vijaka.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja.**
- **Kuglasta kapica prilagođena kabelu za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.**
- **Indikator istrošenosti ugljičnih četkica.**

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu glavu, dodatnu ručku, graničnik dubine i metaBOX.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	22 mm
Težina	2,8 kg
Duljina kabela	4 m
maksimalan broj udaraca	58900 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
maskimalan okretni moment	16 Nm
maskimalan okretni moment	44 Nm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3100 min ⁻¹
Pakiranje	Metabox
Oznaka proizvođača	SBEV 1300-2
Prihvat snaga	1300 W
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1100 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	25 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Područje stezanja stezne glave	1 - 13 mm
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1100 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 3100 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarna bušilica