

**metabo****Baterijski strojni ureznik bez baterije uz Quick sustav, Tip: GBLTXBLQI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Akumulatorska bušilica-odvijač s i bez Metabo Quick sustava.**

**Quick sustav štedi mnogo vremena** prilikom čestog mijenjanju između bušenja i zatezanja. Za nekoliko sekundi, bušača glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata.

**Patentirana funkcija rezanja navoja** u potpunosti pogonske jedinice bežične bušilice omogućava brzo i neometano bušenje i čišćenje navoja automatskim prebacivanjem smjera rotacije.

Ako već imate baterije, odaberite **između kompletnog opremanja** od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili **uređaja bez pribora**. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo **pokriveni su jamstvom od 3 godine**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Dodatni detalji kao što su jako **LED radno svjetlo** i praktična **kopča za remen** pružaju još veću udobnost tijekom rada.

- **Mogućnost odabira pulsiranja za odvijanje fiksnih vijaka i bušenje na glatkim površinama.**
- **Precizno zaustavljanje: elektronička spojnica okretnog momenta s povećanom preciznošću za precizan i osjetljiv rad.**
- **Brzoizmjenjiva stezna glava za prihvat ureznika s kvadratnim i cilindričnim svrdlima.**
- **Dugi radni vijek i vijek trajanja ureznika zahvaljujući inteligentnom nadzoru okretnog momenta.**

- **Sustav Metabo Quick: brza promjena prihvata za alat i primijenjenog alata za fleksibilan rad.**
- **Jedinstveni Metabo motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost pri bušenju i uvrtnju.**
- **Preklopni impulsni rad za odvrtnanje zaglavljenih vijaka i bušenje na glatkim površinama.**
- **Precision Stop: elektronička spojka okretnog momenta s povećanom preciznošću za točan i osjetljiv rad.**
- **Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja.**
- **Elektroničko sigurnosno isključivanje: bez povratnog udarca ako se svrdlo blokira – za visoku razinu zaštite korisnika.**
- **S praktičnom kukom za remen i držačem bitova, može se pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu.**

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

#### **Prednost:**

**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

#### **Dio isporuke:**

Uključuje brzosteznu glavu strojnog ureznika M4-M6, M8-M12 i dodatnu ručku, bez baterije i punjača.

#### **Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

## **Tehnički opis**

Težina bez baterije	1,8 kg
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	68 mm
Broj sadržanih baterija	0
Oznaka proizvođača	GB 18 LTX BL Q I
Težina uključujući bateriju	2,2 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maskimalan okretni moment tvrdo	130 Nm
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2000 min <sup>-1</sup>

maskimalan mekani okretni moment	65 Nm
tipična uporaba	Heavy Duty
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Pakiranje	Metabox
Konstrukcija motora	bez četkica
Vrsta proizvoda	Bušilica

## Pribor

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2