

metabo**Bušaći čekić UHEV2860-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Moćni paketi za udarno bušenje.**

Bušaći čekić ima mehanizam udara visoke učinkovitosti s preciznim pneumatskim mehanizmom udara koji proizvodi udarce s maksimalnom udarnom energijom pri minimalnom kontaktnom tlaku. **Metabo Quick:** brza promjena bušaće glave bez alata.

Višenamjenski čekić s 4 funkcije: **Udarno bušenje, bušenje u dvije brzine i štemanje.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koje ostaju konstantne pod opterećenjem.**
- **Sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona kada je bušilica blokirana za siguran rad.**
- **Kotačić za podešavanje za odabir broja okretaja i broja udaraca uređaja.**
- **Prijenos s dvije brzine: dvije brzine bušenja za učinkovito bušenje drva i metala.**
- **Metabo Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.**
- **Mehanizam za vrlo učinkovito djelovanje precizno montiran u kućištu od aluminijske legure: izdržljiv i robustan.**
- **Savršena ergonomija zahvaljujući bliskom središtu gravitacije i optimiziranom hvatištu.**
- **Prekidač za prebacivanje zaštićen je od oštećenja i prašine.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja: Sprječava neželjeno pokretanje nakon prekida napajanja.**
- **Prekidač za zaključavanje za udoban rad u neprekidnom korištenju.**
- **Kuglasta kapica prilagođena kabelu za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.**

Dio isporuke:

Uključujući dodatnu ručku i odstojnik za dubinu. Uključujući udarnu glavu i brzosteznu bušaću glavu.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Udarna energija	3,4 J
Prihvat snaga	1100 W
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	28 mm
Duljina kabela	4 m
Oznaka proizvođača	UHEV 2860-2 Quick
Prihvat za alat oblik	SDS Plus
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	6 mm
Pakiranje	Metabox
maksimalan broj udaraca	4500 min ⁻¹
Težina	3,3 kg
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 900 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 min ⁻¹
Nazivni napon	230
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić