

metabo**Ekscentrična brusilica, Tip: SXE3125****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 077333 SXE3125 |
| GTIN | 4007430271150 |
| Razred artikla | 03D |

Opis**Izvedba:**

Lagana, praktična brusilica savršene ergonomije za rad bez vibracija.

- **Vario (V) elektronika za rad pri brojevima okretaja primjerenima materijalu.**
- **Brusni tanjur s višestrukim rupama za učinkovito usisavanje prašine.**
- **Drška s neklizajućom mekom površinom.**
- **Robusno kućište od lijevanog aluminija.**
- **Rad s malo vibracija zahvaljujući tihom radu.**
- **Tekstilna vrećica za prašinu koja se lako prazni za rad bez usisavača.**
- **Mogućnost usisavanja spajanjem višenamjenskog usisavača.**

Dio isporuke:

Brusni tanjur „multi-hole“ s čičkom, šesterokutnim ključem, tekstilnom vrećicom za prašinu.

Napomena:

Odgovarajući brusni diskovi, 6-struko bušeni br. 567775, 15-struko bušeni br. 567558 i ABRANET br. 567800.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Prihvat snaga | 310 W |
| Oznaka proizvođača | SXE 3125 |
| Hod vibracijskog kruga | 3,0 mm |
| Broj vibracija | 8000 - 24000 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Težina | 1,5 kg |
| Ø brusnog diska | 125 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| maksimalne vibracije prema EN | 4,9 m/s ² |
| Vrsta proizvoda | Ekscentrična brusilica |