

**metabo****Oscilatorna brusilica, Tip: SR2185****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Lagana, praktična oscilatorna brusilica od 210 W savršene ergonomije:**

- **Drška s neklizajućom mekom površinom.**
- **Izvrstan uzorak brušenja bez brusnih prstenova i utora za profesionalnu obradu površine.**
- **Mogućnost usisavanja spajanjem višenamjenskog usisavača.**

**Dio isporuke:**

Uključujući vrećicu za prašinu, transportni kofer.

**Napomena:**

Odgovarajući brusni papir na lijepljenje pronaći ćete pod brojem 557576.

Pakiranje: Transportni kofer

Oznaka proizvođača: SR 2185

Prihvat snaga: 210 W

Duljina brusnog papira (čičak): 184 mm

Širina brusnog papira (čičak): 92 mm

Duljina brusnog papira (stezaljka): 230 mm

Širina brusnog papira (stezaljka): 92 mm

**Tehnički opis**

Uzorak rupica	8-struko
Težina	1,5 kg

Duljina brusnog papira (čičak)	184 mm
Hod vibracijskog kruga	2 mm
Oznaka proizvođača	SR 2185
maksimalne vibracije prema EN	$< 4 \text{ m/s}^2$
Duljina brusnog papira (stezaljka)	230 mm
Broj vibracija	$22300 \text{ min}^{-1}$
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Širina brusnog papira (čičak)	92 mm
Širina brusnog papira (stezaljka)	92 mm
Prihvat snaga	210 W
Pakiranje	Transportni kofer
Vrsta proizvoda	Oscilatorna brusilica