

metabo**Ravna brusilica, Tip: GE710C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Metabo® ravne brusilice su među najtanjim i najkompaktnijim strojevima na tržištu. Snažni motori bežičnih i baterijskih ravnih brusilica nude maksimalnu produktivnost uz visoku preciznost u svim primjenama.

- **Precizan stezni vrat za stacionarnu upotrebu.**
- **Prethodno odaberive razine broja okretaja.**
- **Elektroničko sigurnosno isključivanje motora kada je alat blokiran za siguran rad.**

Posebno kratak, **kompaktan dizajn** za rad na unutarnjim zavojima ili drugim uskim mjestima.

Dio isporuke:

Stezna čahura 6 mm, 2 viljuškasta ključa.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Težina	1,4 kg
Raspon broja okretaja	13000 - 34000 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat snaga	710 W
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Oznaka proizvođača	GE 710 Compact

maksimalne vibracije prema EN	6,8 m/s ²
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica