

**metabo****Ravna brusilica, Tip: GE950GP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Metabo® ravne brusilice su među najtanjim i najkompaktnijim strojevima na tržištu. Snažni motori bežičnih i baterijskih ravnih brusilica nude maksimalnu produktivnost uz visoku preciznost u svim primjenama.

- **Precizan stezni vrat za stacionarnu upotrebu.**
- **Prethodno odaberive razine broja okretaja.**
- **Elektroničko sigurnosno isključivanje motora kada je alat blokiran za siguran rad.**

Ravne brusilice s **dugim brusnim vretenom** idealne su za **odstranjivanje srha** ili brušenje zavarenih šavova na teško dostupnim mjestima.

Sa **manjenim rasponom broja okretaja** za snažno brušenje s lamelnim kotačima.

**Dio isporuke:**

Stezna čahura 6 mm, gumena zaštitna kapica, dodatna ručica, 1 viljuškasti ključ.

**Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

**Tehnički opis**

Težina	1,7 kg
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Oznaka proizvođača	GE 950 G
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Prihvat snaga	950 W
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Raspon broja okretaja	2500 - 8700 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica