

metabo**Ravna brusilica, Tip: GE710P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Metabo® ravne brusilice su među najtanjim i najkompaktnijim strojevima na tržištu. Snažni motori bežičnih i baterijskih ravnih brusilica nude maksimalnu produktivnost uz visoku preciznost u svim primjenama.

- **Precizan stezni vrat za stacionarnu upotrebu.**
- **Prethodno odaberive razine broja okretaja.**
- **Elektroničko sigurnosno isključivanje motora kada je alat blokiran za siguran rad.**

Ravne brusilice s **dugim brusnim vretenom** idealne su za **odstranjivanje srha** ili brušenje zavarenih šavova na teško dostupnim mjestima.

Dio isporuke:

Stezna čahura 6 mm, gumena zaštitna kapica, 1 viljuškasti ključ.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalne vibracije prema EN	5,6 m/s ²
Raspon broja okretaja	10000 - 30500 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Oznaka proizvođača	GE 710 Plus

Težina	1,6 kg
Prihvat snaga	710 W
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica