

**Brusilica Baterija, Tip: GWG12V-50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Akumulatorska kompaktna brusilica za diskove od 50 mm. Prekidač za promjenu broja okretaja i pet različitih načina rada omogućuju optimalnu kontrolu broja okretaja. Kompaktna, bežična i snažna – brusilica od 12 V za široki raspon primjena.

- **Visoke performanse za brze radne rezultate: snažan motor bez četkica visokih performansi i dosljedno visok okretni moment za visoku produktivnost.**
- **Rad bez zamora čak i u uskim područjima: iznimno lagan i kompaktan dizajn s malom veličinom ručke za jednostavno brušenje.**
- **Savršena kontrola broja okretaja za različite primjene i optimalne rezultate: prekidač s okidačem s promjenjivim brojem okretaja i pet različitih načina rada omogućuju optimalnu kontrolu broja okretaja.**

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača, 1× stezna čahura od 6 mm.

Napomena:

Odgovarajuću brusni disk (CER) naći ćete od br. 554012, diskovi za čišćenje pod br. 554050; 554051; 554054 i 554055.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija	0
Težina	0,53 kg
Oznaka proizvođača	GWG 12V-50 S
Sigurnosni sklop	ne
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø diska	50 mm
Raspon broja okretaja	5000 - 15000 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica