



Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije Sustav FlexiClick, tip: GSR1890FCS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Moguće dodatno opremanje modulom **Connectivity**. Maksimalna fleksibilnost: Brojni podesivi umetci čine sustav **FlexiClick** optimalnim rješenjem za bilo koju radnu situaciju.

- **Prikladno za udarno bušenje bez napora u betonu do 10 mm Ø.**
- **Kompaktan i snažan dizajn s duljinom glave od samo 136 mm i maks. Snažnim okretnim momentom od 64 Nm.**

Dio isporuke:

Uključujući L-BOXX **bez** baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

Tehnički opis

Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 630 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GSR 18V 19 FC
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
tipična uporaba	Strong
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
maskimalan okretni moment tvrdo	64 Nm
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 min ⁻¹
Prihvat	Bluetooth prihvat
maskimalan mekani okretni moment	36 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	68 mm
Broj sadržanih baterija	0
Težina	1,1 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Napon baterije	18 V
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V

073854 B18