

bimos

Okretna radna stolica, integralna pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka, Tip: BLACK**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 965252 BLACK |
| GTIN | 4016849943893 |
| Razred artikla | 96B |

Opis**Izvedba:**

Sjedalo i naslon od mekane integralne pjene. Vrlo robusno, lako za održavanje, perivo i neosjetljiva na lake kiseline i lužine te mehaničke utjecaje. Otporno na iskre.

Okretna radna stolica Work-Tec Ergo: udobna presvlaka s ergonomski oblikovanim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama u narančastoj boji.

Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine.

Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Izvedba | visoka visina sjedenja |
| Dubina sjedala | 470 mm |
| Područje podešavanja visine naslona | 60 mm |
| Širina sjedala | 460 mm |
| Seriya | Work-Tec Ergo |

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Područje podešavanja dubine sjedala | 60 mm |
| Visina naslona | 580 mm |
| Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima | 6 stupanj |
| Nosivost stolice | 120 kg |
| Područje podešavanja visine | 590 - 860 mm |
| Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |