

bimos

**Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka,  
Tip: BLACK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Sjedalo i naslon s presvlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Perivo i jednostavno za održavanje. Otporno na dezinfekcijska sredstva i antibakterijsko, bez PVC-a.

Okretna radna stolica Work-Tec Ergo: udobna presvlaka s ergonomski oblikovanim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama u narančastoj boji.

Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine.

Regulacija težine od 45 – 120 kg.

**Tehnički opis**

Visina naslona	580 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm
Širina sjedala	460 mm
Serija	Work-Tec Ergo
Izvedba	visoka visina sjedenja

Dubina sjedala	470 mm
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima	6 stupanj
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica