

metabo**Potezna kružna pila, Ø 216 mm, Tip: KGSV216M**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Potezna kružna cirkularna pila s **vlačnom funkcijom** i **podešavanjem broja okretaja**.

- **Podešavanje broja okretaja za prošireni raspon primjena, npr. za piljenje aluminijskih profila i plastike.**
- **Integrirani laser za prikaz rezne linije i LED osvjetljenje radnog mjesta za precizne rezove.**
- **Izvlačna proširenja stola, koja se mogu ukloniti i za podupiranje iznimno dugih obradaka.**
- **Učinkovito usisavanje čestica putem integriranog lijevka za odvojene čestice.**
- **S „multi cut“ listom pile (ravni/trapezoidni zubi) za visoku kvalitetu rezanja i dug vijek trajanja, npr. u laminatnim i aluminijskim profilima.**
- **Veliki kapacitet rezanja zahvaljujući funkciji povlačenja za široke obratke.**
- **Kompaktno, lagno, pogodno i za transport jednom rukom.**
- **Robusna konstrukcija od tlačno lijevanog aluminija za najteže zahtjeve.**
- **Jednostavan za transport zahvaljujući ergonomskim ručicama i osiguraču glave pile.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VC) punovalna elektronika za rad sa specifičnim brojevima okretaja koji ostaju gotovo konstantni pod opterećenjem.**
- **Brzo i precizno postavljanje standardnih kutova preko točaka uglavljivanja.**
- **Izvlačna proširenja stola, koja se mogu ukloniti i za podupiranje iznimno dugih obradaka.**

- **Jarko LED radno svjetlo za osvjetljavanje mjesta rezanja (napaja se iz mreže, nisu potrebne baterije).**
- **Visoki graničnici koji se mogu pomicati u stranu za sigurno piljenje.**
- **Stezaljka za brzo zatezanje za sigurno pričvršćivanje obradaka odozgo ili sprijeda.**
- **Dubinski graničnik za jednostavno stvaranje utora.**
- **Glava pile može se nagnjati ulijevo, s dodatnim rasponom kuta za podrezivanja.**
- **Sve skale i upravljački elementi mogu se vidjeti iz radnog položaja i njima se može lako upravljati.**
- **Aretiranje vretena za laku promjenu lista pile; nije potrebno rastavljanje zaštitnog poklopca.**

Dio isporuke:

List pile od tvrdog metala (60 zuba), 2 integrirana produžetka stola, graničnik za poprečni rez, stezaljka za materijal, alat za promjenu lista pile, spremište za kabel i vrećica za sakupljanje čestica.

Napomena:

Odgovarajuće listovi kružne pile pronaći ćete pod 584004 – 593930.

Tehnički opis

maksimalni kut kosine lijevo	47 stupanj
Duljina	760 mm
Visina	340 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ø rupe na listu pile	30 mm
maksimalan broj okretaja	5500 min ⁻¹
širina	475 mm
Oznaka proizvođača	KGSV 216 M
maksimalni kut nagiba desno	2 stupanj
Duljina kabela	2 m
maksimalni kut kosine desno	47 stupanj
Ø lista pile	216 mm
maksimalni kut nagiba lijevo	47 stupanj
Težina	13,5 kg
Prihvat snaga	1350 W
maksimalna dubina reza 90 °	65 mm

maksimalna dubina reza 45 °	36 mm
Širina reza	305 / 205 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 216 mm
Vrsta proizvoda	Pila