

metabo**Potezna kružna pila, Ø 315 mm, Tip: KGS315P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Potezna kružna cirkularna pila s **vlačnom funkcijom** i **podešavanjem broja okretaja**.

- **Velik kapacitet reza do 320×120 mm kod 90°.**
- **Maksimalna fleksibilnost pri piljenju zahvaljujući stolu koji se može okretati u oba smjera i glavi pile koja se može naginjati u oba smjera.**
- **Podešavanje broja okretaja za prošireni raspon primjena, npr. za piljenje aluminijskih profila i plastike.**
- **Metabo Quick za promjenu lista pile bez alata.**
- **Lagano pokretanje za siguran rad i dug vijek trajanja motora i prijenosnika.**
- **Ogromna učinkovitost rezanja zahvaljujući iznimno snažnom univerzalnom motoru i velikom listu pile.**
- **Veliki kapacitet rezanja zahvaljujući funkciji povlačenja za široke obratke.**
- **Jednostavan za transport zahvaljujući ergonomskim ručicama i osiguraču glave pile.**
- **Optimalno usisavanje čestica kroz drugu točku za usisavanje izravno na mjestu rezanja.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VC) punovalna elektronika za rad sa specifičnim brojevima okretaja koji ostaju gotovo konstantni pod opterećenjem.**
- **Brzo i precizno postavljanje standardnih kutova preko točaka uglavljivanja.**
- **Visoki graničnici koji se mogu pomicati u stranu za sigurno piljenje.**
- **Stezaljka za brzo zatezanje za sigurno pričvršćivanje obradaka odozgo ili sprijeda.**
- **Integrirani produžeci stola na izvlačenje od tlačno lijevanog aluminija.**

- **Dubinski graničnik za jednostavno stvaranje utora.**
- **Sve skale i upravljački elementi mogu se vidjeti iz radnog položaja i njima se može lako upravljati.**

Dio isporuke:

List pile od tvrdog metala (84 zuba), 2 integrirana produžetka stola, stezaljka materijala, prijelazni dio 35/58 mm.

Napomena:

Odgovarajuće listovi kružne pile pronaći ćete pod 584004 – 593930.

Tehnički opis

Ø rupe na listu pile	30 mm
Težina	27,2 kg
Visina	365 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina kabela	2,1 m
maksimalna dubina reza 90 °	120 mm
maksimalan broj okretaja	4100 min ⁻¹
Ø lista pile	315 mm
maksimalni kut nagiba lijevo	46 stupanj
Prihvat snaga	1600 W
širina	765 mm
maksimalni kut kosine lijevo	47 stupanj
maksimalni kut kosine desno	60 stupanj
maksimalni kut nagiba desno	46 stupanj
Oznaka proizvođača	KGS 315 Plus
Duljina	950 mm
maksimalna dubina reza 45 °	76 mm
Širina reza	320 / 223 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 315 mm
Vrsta proizvoda	Pila

