

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7730, tip: GGG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm
Tip	GGG
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 120508 PDER
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		