

**metabo****Akumulatorska ubodna pila bez baterije, Tip: 18LTX100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Robusna i iznimno praktična akumulatorska ubodna pila za **precizne rezove**.

- **Promjenjivi broj udaraca, klatni udarci i niska vodilica lista pile s oprugom.**
- **Funkcija puhanja čestica osigurava jasan pogled na mjesto rezanja.**
- **Mali opseg drške i meka površina.**

**Prednost:**

**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

**Dio isporuke:**

Bez baterije i punjača, uključujući mlaznicu za usisavanje, zaštitno staklo i šesterokutni ključ. Uključuje zaštitu od strugotina.

**Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	STA 18 LTX 100
--------------------	----------------

zamjena alata bez alata	da, Metabo Quick
Oblik konstrukcije	Oblik štapa
Posebnost	mali opseg drške
Hod njihala	4x
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalna debljina pile za čelik	10 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Težina	1,9 kg
Napon baterije	18 V
Podešavanje kosine	da
maksimalna debljina pile za drvo	100 mm
maksimalne vibracije prema EN	11,8 m/s <sup>2</sup>
Broj sadržanih baterija	0
Broj okretaja	550 - 2800 min <sup>-1</sup>
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Pila