



Ravna brusilica Akumulator, tip: M18FDGRB



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Snažna baterijska ravna brusilica od 18 V / 5,0 Ah s POWERSTATE™ motorom bez četkica.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitalnom zaštitom od preopterećenja za veću učinkovitost.**
- **REDLITHIUM-ION™ baterija s nadzorom pojedinačnih ćelija.**
- **Univerzalni prihvat za sav komercijalno dostupan pribor od 6 i 8 mm.**
- **Vrlo tanak dizajn za veću udobnost korisnika.**
- **Zamjenjive rešetke za zaštitu od prašine štite motor i produljuju njegov vijek trajanja.**
- **Vrat vretena s gumenom podlogom za dodatnu udobnost korisnika.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja.**

Dio isporuke:

Uključujući punjač, steznu čahuru 6 mm, steznu čahuru 8 mm, viljuškasti ključ SW 15 / SW 17, 2x rešetke za zaštitu od prašine, HD-box.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete pod br. 073811 i d.

Odgovarajuće vrhove za glodanje možete pronaći pod br. 540200 i dalje.

Odgovarajuće vrhove za brušenje možete pronaći pod br. 550600 i dalje.

Odgovarajuće vrhove za poliranje možete pronaći pod br. 551850 i dalje.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Težina	2 kg
maksimalni Ø steznih kliješta	6 - 8 mm
Napon baterije	18 V
Raspon broja okretaja	27000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalni Ø diska	50 mm
Težina uključujući bateriju	2 kg
Broj sadržanih baterija	1
Kapacitet baterije	5 Ah
Oznaka proizvođača	M18 FDGRB
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica