

**CNMG 120404, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 CCX Vrsta: CCX
Lomač odvojenih čestica: PP
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 210 - 450 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Cermet
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	210 - 450 m/min
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	PP

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CCX
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje