

**CNMG 120408, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 CCX Vrsta: CCX

Lomač odvojenih čestica: PP

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 210 - 450 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PP
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	210 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Cermet
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,8 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Glavna primjena	P
Vrsta	CCX
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje