

**TNMG 160404, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Prevlaka	prevučena
Vrsta	CCX
Lomač odvojenih čestica	PP
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Rezni materijal	Cermet
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza v_c glavna primjena	210 - 450 m/min

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje