

**DNMG 150608, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 CCX Vrsta: CCX

Lomač odvojenih čestica: PP

Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 210 - 450 m/min**Tehnički opis**

Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CCX
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	210 - 450 m/min
Rezni materijal	Cermet
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PP
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje