

**CC.T 060202, Vrsta: CCX**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 060202 CCX Vrsta: CCX  
Lomač odvojenih čestica: PP  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 310 m/min

## Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Cermet
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Lomač odvojenih čestica	PP
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	CCX
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 310 m/min
Dubina reza $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje