

**CC.T 060204, Vrsta: CCX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060204 CCX Vrsta: CCX
Lomač odvojenih čestica: PP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,1 - 0,8 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 310 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 310 m/min
Lomač odvojenih čestica	PP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
Vrsta	CCX
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Cermet

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje