

**DC.T 070202, Vrsta: CCX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Razred artikla	25E

Opis

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070202
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Cermet
Lomač odvojenih čestica	PP
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 370 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M

Prevlaka	prevučena
Vrsta	CCX
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje