

**DC.T 11T302, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Razred artikla	25E

**Opis****Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PP
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T302
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Cermet
Tolerancija	M
Vrsta	CCX
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 370 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje