

**VBMT 110308, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261176 CCX |
| GTIN | 4960664912131 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

VBMT 110308 CCX Vrsta: CCX
Lomač odvojenih čestica: PP
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 300 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT110308 |
| Rezni materijal | Cermet |
| Dubina reza a_p | 0,1 - 1 mm |
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 140 - 300 m/min |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Prevlaka | prevučena |
| Glavna primjena | P |
| Lomač odvojenih čestica | PP |
| Vrsta | CCX |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |