

HOLEX**Garderobni ormar za odvajanje privatne i radne odjeće s plastičnim nogicama i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949734 4
GTIN	4067263828839
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobni ormar s vrlo širokim, podijeljenim pretincem s crno-bijelom pregradom. Pregrada unutar odjeljka služi za higijensko razdvajanje privatne i radne odjeće. Dvokrilna vrata koja se zatvaraju jedna prema drugoj mogu se centralno zaključati s pomoću jedne brave. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i utisnutim okvirom za naljepnice. S trajno zavarenom policom za šešire. Rukohvat za odjeću s 3 klizne kuke.

S plastičnim nogama.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Stražnja visina	2180 mm
Prednja visina	1950 mm
korisna dubina po odjeljku	477 mm
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina	328 - 530 mm
širina	1200 mm
Težina	75 kg
Širina police	298 mm
Dubina	500 mm
korisna širina po odjeljku	2 × 240 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1420 mm
Dubina police	477 mm
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću