

**DNMG 150612, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Vrsta	CA315
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,17 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	KG
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	HM

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje