

**CNMG 120408, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	KG
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	K
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Vrsta	CA315
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 350 m/min

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje