

**DNMG 150608, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	K
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	KG
Prevlaka	prevučena
Vrsta	CA315
Posmak f	0,17 - 0,5 mm/okr

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje