

**TNMG 160408, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA315
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	K
Dubina reza a_p	0,5 - 3,6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 350 m/min
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Lomač odvojenih čestica	KG
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje