

**CCMT 120404, Vrsta: CA315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Lomač odvojenih čestica	GK
Glavna primjena	K
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CA315
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje