

**CC.T 060202, Vrsta: CA315**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	GK
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	K
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Tolerancija	M
Vrsta	CA315
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje