

**CCMT 060202 Wiper, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 060202 Wiper PR1725 Vrsta: PR1725  
Lomač odvojenih čestica: WP  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	WP
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
Vrsta	PR1725
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dodatna primjena	P
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje