

**CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Vrsta: PR1725
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	WP

Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Vrsta	PR1725
Brzina reza v_c sporedna primjena	50 - 150 m/min
Dodatna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje