


**CC.T 060202, Vrsta: PR1725**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 060202 PR1725 Vrsta: PR1725  
 Lomač odvojenih čestica: MFP SKS  
 Tolerancija: G  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

## Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Posmak $f$	0,03 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	MFP SKS
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Vrsta	PR1725
Tolerancija	G
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dodatna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje