

**DC.T 11T302, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vrsta	PR1725
Posmak $f$	0,03 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Lomač odvojenih čestica	MFP-SKS
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	G
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	50 - 150 m/min

Dodatna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T302
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje