

**CC.T 060204, Vrsta: CA025P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 060204 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: HQ  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

## Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Tolerancija	M

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Vrsta	CA025P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje