


CCMT 09T304 Wiper, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T304 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: WP
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA025P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje