

**CCMT 060202 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 060202 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	WP
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm

Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Vrsta	CA025P
Glavna primjena	P
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje