

**CC.T 09T304, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: HQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Prevlaka	prevučena
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	HQ

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje