

**CCMT 060204 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260094 CA025P |
| GTIN | 4960664878000 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CCMT 060204 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lomač odvojenih čestica | WP |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 80 - 330 m/min |
| Vrsta | CA025P |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CC.T 060202 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Prevlaka | prevučena |
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Glavna primjena | P |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |