

**DCMX 070204 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Razred artikla	25E

Opis

DCMX 070204 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WP
Vrsta	CA025P
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje