

**DCMT 070204, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Razred artikla	25E

Opis

DCMT 070204 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: GK
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 330 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070204
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA025P
Rezni materijal	HM
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje