

**DCMT 070208, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Razred artikla	25E

**Opis**

DCMT 070208 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: GK  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070208
Vrsta	CA025P
Kutni radijus	0,8 mm

Lomač odvojenih čestica	GK
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje